


DCMT 070208, Clase: CA515


Datos de pedido

Número de pedido	260486 CA515
GTIN	4960664675937
Clase de artículo	25E

Descripción

DCMT 070208 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 390 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	GK
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 390 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm

Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070208
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado