


CCMT 120408, Clase: CA515

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260204 CA515 |
| GTIN | 4960664674978 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción

CCMT 120408 CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 380 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------|
| Rompevirutas | GK |
| Condición de corte | continuo |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 3 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 110 - 380 m/min |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Aplicación principal | P |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Clase | CA515 |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | CCMT 120408 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |