# **KYOCERa**

### PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1510, Tipo: GG



## Datos de pedido

| Número de pedido  | 223326 GG     |  |  |
|-------------------|---------------|--|--|
| GTIN              | 4960664732890 |  |  |
| Clase de artículo | 25A           |  |  |

### Descripción

### Ejecución:

Plaquita de corte pentagonal de 10 filos para el mecanizado estable y rentable.

W - Plaquita Wiper de 2 filos.

#### **Nota:**

Valores de aplicación para ae =  $0.3 \times D$ .

Filo de planeado: 10 mm

Avance f<sub>z</sub> por diente: máx. 0,2 mm

### **Descripción técnica**

| Tipo                             | GG              |  |  |
|----------------------------------|-----------------|--|--|
| Avance f <sub>z</sub> por diente | máx. 0,2 mm     |  |  |
| Número de cambios/cortes         | 10              |  |  |
| Código ISO plaquita de corte     | PNEG 1106XNER-W |  |  |
| Clase                            | PR1510          |  |  |
| Material de corte                | MD              |  |  |

| Filo de planeado | 10 mm                         |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |  |

## Datos de usuario

|       | Uso      | $\mathbf{V}_{c}$ | Código ISO |
|-------|----------|------------------|------------|
| GG(G) | adecuado | 180 m/min        | K          |
| seco  | adecuado |                  |            |
| Aire  | adecuado |                  |            |