


**PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, Tipo: GG**

**Datos de pedido**

Número de pedido	223320 GG
GTIN	4960664732883
Clase de artículo	25A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquita de corte pentagonal de 10 filos para el mecanizado estable y rentable.

GL - Geometría orientada a la superficie.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

Filo de planeado: 2,6 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,12 mm

**Descripción técnica**

Tipo	FG
Avance $f_z$ por diente	0,12 mm
Número de cambios/cortes	10
Código ISO plaquita de corte	PNEG 1106XNEN-GL
Clase	PR1510
Material de corte	MD

Filo de planeado	2,6 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
GG(G)	adecuado	180 m/min	K
seco	adecuado		
Aire	adecuado		