


WNMG 080404 Wiper, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	252013 CA515
GTIN	4960664678846
Clase de artículo	25E

Descripción

WNMG 080404 Wiper CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: WP

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f : 0,07 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 435 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	WP
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 435 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Avance f	0,07 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Clase	CA515

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado