


VBMT 110308, Clase: CA515

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 261176 CA515 |
| GTIN | 4960664678082 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción

VBMT 110308 CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: HQ
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 390 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Avance f | 0,05 - 0,25 mm/rev, |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 2 mm |
| Condición de corte | continuo |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Rompevirutas | HQ |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 110 - 390 m/min |
| Aplicación principal | P |
| Clase | CA515 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | VBMT 110308 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |