

Garant
POMX 0704ZEER U, HB9640, Tipo: UNI


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 213141 UNI |
| GTIN | 4045197743275 |
| Clase de artículo | 21A |

Descripción

Ejecución:

Longitud del filo de planeado: 1,5 mm para una alta calidad de la superficie.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para $a_e = 0,5...1 \times D$ / $a_{p\text{máx.}} = 1,4$ mm.

Radio de programación para $a_{p\text{máx.}}: 3,61$ mm

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------------------|
| Radio de programación para $a_{p\text{máx.}}$ | 3,61 mm |
| Tipo | UNI |
| Número de cambios/cortes | 5 |
| Código ISO plaquita de corte | POMX 0704ZEER U |
| Clase | HB9640 |
| Material de corte | MD |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 360 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 320 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 280 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado | 150 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | adecuado | 80 m/min | S |
| Uni | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado con restricciones | | |
| Aire | adecuado | | |