

Garant
POMX 0704ZEER U, HB9540, Tipo: UNI


Datos de pedido

Número de pedido	213144 UNI
GTIN	4045197743282
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Longitud del filo de planeado: 1,5 mm para una alta calidad de la superficie.

Uso de preferencia para aplicaciones difíciles (interrupciones del corte).

Nota:

Valores aproximados de aplicación para $a_e = 0,5...1 \times D$ / $a_{p \text{ máx.}} = 1,4$ mm.

Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$: 3,61 mm

Descripción técnica

Tipo	UNI
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	3,61 mm
Número de cambios/cortes	5
Código ISO plaquita de corte	POMX 0704ZEER U
Clase	HB9540
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	360 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	310 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
Uni	adecuado		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		