

Garant
POMX 0704ZEER M, HB9525, Tipo: ST900


Datos de pedido

Número de pedido	213125 ST900
GTIN	4045197743220
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Longitud del filo de planeado: 1,5 mm para una alta calidad de la superficie.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para $a_e = 0,5...1 \times D$ / $a_{p\text{máx.}} = 1,4$ mm.

Radio de programación para $a_{p\text{máx.}}$: 3,61 mm

Avance f_z por diente: 1 mm

Descripción técnica

Radio de programación para $a_{p\text{máx.}}$	3,61 mm
Avance f_z por diente	1 mm
Tipo	ST900
Número de cambios/cortes	5
Código ISO plaquita de corte	POMX 0704ZEER M
Clase	HB9525
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	420 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	400 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	380 m/min	P
seco	adecuado		
Aire	adecuado		