


WNMG 080408 Wiper, Clase: CA515

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 252115 CA515 |
| GTIN | 4960664678686 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción

WNMG 080408 Wiper CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: WQ

Profundidad de corte a_p : 1 - 3,8 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 435 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------|
| Rompevirutas | WQ |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Aplicación principal | P |
| Avance f | 0,15 - 0,6 mm/rev, |
| Profundidad de corte a_p | 1 - 3,8 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 70 - 435 m/min |
| Condición de corte | continuo |
| Clase | CA515 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | HM |
| Código ISO plaquita de corte | WNMG 080408 |
| Número de cambios/cortes | 6 |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |