

Garant
Fresa de copia, con rosca, Ø D: 25mm

Datos de pedido

Número de pedido	212620 25
GTIN	4062406183820
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el \varnothing activo D_w .

Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
\varnothing de corte D_c	25 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Refrigeración interior	no
Longitud 1	35 mm
Número de filos Z	2
Longitud total L_{tot}	35 mm

Tornillo para plaquita	219875 (25IP 6,0 Nm)
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado copiado
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 25IP	674252 25IP
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Tornillo de amarre	219874
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600