

Garant**Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 2×D, Ø DC m7: 17mm****Datos de pedido**

Número de pedido	234000 17
GTIN	4045197739612
Clase de artículo	21S

Descripción**Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Texto publicitario uso:

Con plaquitas N.º GG2340 - GG2389.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 060305.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descripción técnica

Ø de mango D _s	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Código ISO plaquita de corte	SOGX 060305
Número de filos Z	1
Longitud útil L ₁	34 mm

Longitud del mango L_s	50 mm
Serie	Power Drill
Ø nominal D	17
Límite de ajuste máximo $V_{m\acute{a}x}$	0,25 mm
Longitud de voladizo L_A	51 mm
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6535
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6640
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB630
Tipo de plaquita de corte para corte interno	HB6810
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta	2×D
Mango	ISO 9766
Empleo de taladro	centrado con restricciones
Empleo de taladro	abombado con restricciones
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	taladrado de piezas en paquete con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6
Juego de tornillos de apriete Torx Plus®10 piezas Accionamiento 6IP2	239700 6IP2
	674252 6IP

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 6IP
