

Garant**Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø e8 DC: 10Mmm****Datos de pedido**

Número de pedido	201075 10M
GTIN	4062406186654
Clase de artículo	11Z

Descripción**Ejecución:**

Herramientas finamente equilibradas, especialmente adecuadas para el uso con **husillos de alta velocidad**. Geometría especial para optimizar la eliminación de virutas con **el nuevo proceso de equilibrado desarrollado**.

Máxima suavidad de marcha para **una excelente calidad de la superficie**.

Descripción técnica

Número de dientes Z	1
Tolerancia Ø nominal	e8
Ángulo de hélice	30 grados
Ø de mango D _s	10 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 1,8 con HA
Longitud de filo L _c	26 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Voladizo L ₁ incl. cuello	34 mm
Avance f _z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,1 mm
Ø de corte D _c	10 mm
Mango	Mango cilíndrico
Ø de cuello D ₁	9,2 mm

Avance f_z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,08 mm
Longitud total L	85 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Serie	Master Alu
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,5 \times D$ en contorneado
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	480 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	440 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	200 m/min	N
PE-HD	adecuado	160 m/min	N
PA 66	adecuado	200 m/min	N
PEEK	adecuado	150 m/min	N
PF 31	adecuado	130 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	180 m/min	N
POM GF25	adecuado	160 m/min	N

PA 66 GF30	adecuado	150 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	130 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	160 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	300 m/min	N
Cu	adecuado	160 m/min	N
CuZn	adecuado	200 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB