

Garant**Plaquita de tronzar derecha, HU7310, Ancho de tronzado w: 2,2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273180 2,2
GTIN	4045197741134
Clase de artículo	21J

Descripción**Aplicación:**

Para lamas de tronzado n.º 273551 – 273558.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2,2 mm
Avance f	0,07 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Aplicación principal	N
Condición de corte	continuo
Clase	HU7310
Número de cambios/cortes	1
Perfil de plaquita de corte	derecha

Tipo de producto

Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	300 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	300 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	230 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		