

**Garant****APET 180540 FR, HU7810, Tipo: ALU**

## Datos de pedido

Número de pedido	215212 ALU
GTIN	4045197673817
Clase de artículo	21A

## Descripción

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\text{máx.}} = 9$  mm.

## Descripción técnica

Tipo	Aluminio
Avance $f_z$ por diente	0,2 mm
Radio angular	4 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APET 180540 FR
Clase	HU7810
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	600 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	500 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		