

Garant**SOGX 110509, HB6715, Tipo: GG**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 234087 GG |
| GTIN | 4045197742414 |
| Clase de artículo | 21E |

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234015.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.º 234015 reducir el avance al 70 %.

Nota:

No utilizar como corte interior (absolutamente necesario para corte interior = tipo de material de corte HB630).

Avance f: 0,13 - 0,3 mm/rev.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------|
| Tipo | FG |
| Serie | Power Drill |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Código ISO plaquita de corte | SOGX 110509 |
| Clase | HB6715 |
| Material de corte | MD |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Avance f | 0,13 - 0,3 mm/rev. |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|-------|----------|----------------|------------|
| GG(G) | adecuado | 200 m/min | K |
| seco | adecuado | | |