


Garant**SOGX 130511, HB6715, Tipo: GG**

Datos de pedido

Número de pedido	234097 GG
GTIN	4045197742438
Clase de artículo	21E

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234015.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.º 234015 reducir el avance al 70 %.

Nota:

No utilizar como corte interior (absolutamente necesario para corte interior = tipo de material de corte HB630).

Avance f: 0,13 - 0,3 mm/rev.

Descripción técnica

Tipo	FG
Serie	Power Drill
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	SOGX 130511
Clase	HB6715
Material de corte	MD

Avance f	0,13 - 0,3 mm/rev.
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
seco	adecuado		