

**Fresa de planear 70° MFK, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 100/14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Clase de artículo	250

**Descripción****Ejecución:**

Fresa de planear para el mecanizado de alto rendimiento de fundición Paso de dientes estrecho y muy estrecho para la máxima productividad en el mecanizado de fundición.

**Ventaja:**

- **Mecanizado rentable y estable con plaquitas reversibles pentagonales de 10 filos.**
- **Fuerzas de corte reducidas gracias al diseño equilibrado de la herramienta y el elevado ángulo de inclinación.**

**Descripción técnica**

Tornillo para chaveta de apriete	229721
Longitud total L <sub>tot</sub>	63 mm
Chaveta de apriete	229720
Ø de corte D <sub>c</sub>	100 mm
Plaquita de corte adecuada	PN.. 1106
Número de filos Z	14

Ø de perforación de asiento	32 mm
Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	109 mm
Profundidad de corte máxima $a_{\text{p máx.}}$	6 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste $\kappa$	70 grados
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de planear

## Accesorios

tornillo con cuña	229721
Chaveta de apriete	229720