


PNMG 1106XNEN-GH, PR1525, Tipo: GG

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 223316 GG |
| GTIN | 4960664732913 |
| Clase de artículo | 25A |

Descripción
Ejecución:

Plaquita de corte pentagonal de 10 filos para el mecanizado estable y rentable.

GH - Arista de corte estable.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$.

Filo de planeado: 2 mm

Avance f_z por diente: 0,3 mm

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|------------------|
| Tipo | FG |
| Avance f_z por diente | 0,3 mm |
| Número de cambios/cortes | 10 |
| Código ISO plaquita de corte | PNMG 1106XNEN-GH |
| Clase | PR1525 |
| Material de corte | MD |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Filo de planeado | 2 mm |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|-------|----------|----------------|------------|
| GG(G) | adecuado | 180 m/min | K |
| seco | adecuado | | |
| Aire | adecuado | | |