


PNMG 1106XNEN-GM, PR1510, Tipo: GG

Datos de pedido

Número de pedido	223308 GG
GTIN	4960664732869
Clase de artículo	25A

Descripción
Ejecución:

Plaquita de corte pentagonal de 10 filos para el mecanizado estable y rentable.

GM - Aplicación general.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$.

Filo de planeado: 2 mm

Avance f_z por diente: 0,25 mm

Descripción técnica

Tipo	FG
Avance f_z por diente	0,25 mm
Número de cambios/cortes	10
Código ISO plaquita de corte	PNMG 1106XNEN-GM
Clase	PR1510
Material de corte	MD

Filo de planeado	2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
GG(G)	adecuado	180 m/min	K
seco	adecuado		
Aire	adecuado		