


Garant
POMX 0704ZESR R, HB9715, Tipo: HART

Datos de pedido

Número de pedido	213131 HART
GTIN	4045197743244
Clase de artículo	21A

Descripción
Ejecución:

Longitud del filo de planeado: 1,5 mm para una alta calidad de la superficie.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para $a_e = 0,5...1 \times D$ / $a_{p\text{máx.}} = 1,4$ mm.

Radio de programación para $a_{p\text{máx.}}$: 3,61 mm

Avance f_z por diente: 0,5 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,5 mm
Tipo	DURO
Radio de programación para $a_{p\text{máx.}}$	3,61 mm
Número de cambios/cortes	5
Código ISO plaquita de corte	POMX 0704ZESR R
Clase	HB9715
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 55 HRC	adecuado	50 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	40 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado	35 m/min	H
Acero < 67 HRC	adecuado	30 m/min	H
GG(G)	adecuado	300 m/min	K
seco	adecuado		
Aire	adecuado		