

**Garant**
**Fresa toroidal de MDI R1 0,3, Diamante, Ø DC × L1: 2,5X12mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	209726 2,5X12
GTIN	4062406188009
Clase de artículo	10Y

**Descripción**
**Ejecución:**

Con **recubrimiento de diamante cristalino sp<sup>3</sup>**. Para **las máximas exigencias de rendimiento y precisión** en materiales compuestos de fibras, GFK, CFK y grafito. **Las tolerancias extremadamente estrechas** aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado. **Ángulo de escalón  $\alpha=16^\circ$** .

Tolerancias:

- **Radio de corte:  $R_1 = \pm 0,0025 \text{ mm}$**
- **Ø de cuello:  $D_1 = 0 / -0,01 \text{ mm}$**

**Nota:**

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción  $a_p$ !

Valores para:

copiado:  $a_p = 0,10 \times D \times a_{p,corr}$

Contorneado:  $a_p = 0,20 \times D \times a_{p,corr}$

**Para el cálculo de la velocidad de avance  $v_f$  utilizar el número de revoluciones real de la máquina (generalmente el máximo)!**

p. ej.  $v_f = 18\,000 \text{ [rpm]} \times f_z \text{ [mm/Z]} \times z$

**Descripción técnica**

Radio de filo $R_1$	0,3 mm
Longitud total L	55 mm
Longitud de filo $L_c$	2,5 mm
Número de dientes Z	2
Ángulo de hélice	30 grados
Voladizo $L_1$ incl. cuello	12 mm

Ø de cuello D <sub>1</sub>	2,41 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	2,5 mm
Mango	DIN 6535 HA con h5
Ø de mango D <sub>s</sub>	4 mm
Recubrimiento	Diamante
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tolerancia Ø nominal	0 / -0,005
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque a <sub>e</sub> en la operación de fresado	0,05×D en fresa copiadora
Refrigeración interior	no
anillo de color	negro
Tipo de producto	Fresa tórica

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
PVDF GF20	adecuado	200 m/min	N
POM GF25	adecuado	190 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	170 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	150 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	180 m/min	N
PEEK CF30	adecuado	160 m/min	N
Híbridos	adecuado		
Panal de abeja Sándwich	adecuado	350 m/min	N
PRFV	adecuado	190 m/min	N
PRFV, CFRP	adecuado	190 m/min	N
Grafito	adecuado	340 m/min	N

húmedo mínimo	adecuado
seco	adecuado
Aire	adecuado