

**XDPT..ER-D41, X500, Tamaño de plaquita: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	221939 12
GTIN	2050002058729
Clase de artículo	28F

Descripción**Ejecución:**

Plaquetas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$.

Descripción técnica

Tipo	UNI
Tamaño de plaquita	12
Código ISO plaquita de corte	XDPT120508-ER-D41
Radio de programación para a_p máx.	2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Clase	X500
Material de corte	MD
Avance f_z por diente	0,15 - 1 mm

Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	60 m/min	S
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		