

Garant**Machos de roscar a máquina, TiCN, G: G3/8****Datos de pedido**

Número de pedido	133315 G3/8
GTIN	4045197746092
Clase de artículo	11H

Descripción**Ejecución:****Modelo estable.****Recomendación:**

Para **aceros muy duros, materiales TOOLOX y HARDOX, recomendamos aumentar el Ø del agujero para roscar, a diferencia de los datos DIN** (ver tabla) en **0,05 a 0,3mm**.

Empleo solo con mandril de compensación de longitud también en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado.

Material de corte: HSS E PM

Pasos por pulgada: 19

Ø de rosca: 16,66 mm

Longitud total L: 100 mm

Ø de mango D_s: 12 mm

Vástago cuadrado □: 9 mm

Ø de agujero para roscar: 15,25 mm

Descripción técnica

Paso de rosca	1,337 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Número de filos Z	5
Número de ranuras de sujeción	5
Ø de rosca	16,66 mm
Vástago cuadrado □	9 mm
Ø de agujero para roscar	15,25 mm

Pasos por pulgada	19
Material de corte	HSS E PM
Longitud total L	100 mm
Profundidad de rosca	24 mm
Tamaño de rosca	G3/8
Recubrimiento	TiCN
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Norma	DIN 5156
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5 × D en agujero pasante
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	12 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	7 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	2 m/min	H
TOOLOX 33	adecuado	4 m/min	H
TOOLOX 44	adecuado	3 m/min	H

HARDOX 500 < 1600 N/ mm ²	adecuado	2 m/min	H
Grafito	adecuado con restricciones	15 m/min	N
Aceite	adecuado		