

Garant**Juego de plaquitas de tronzar para ranuras, HB7010, Tipo: 0,9-2,65****Datos de pedido**

Número de pedido	273667 0,9-2,65
GTIN	4045197747518
Clase de artículo	21L

Descripción**Aplicación:**

Con soporte para tronzar para ancho de placa 3 mm.

Contenido:

2× n.º 273665 cada uno: tam. 0,9; 1,15; 1,35

1× n.º 273665 cada uno: Tam. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Nota:

Todos los soportes deben adecuarse al ancho de tronzado.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	0,9 - 2,65 mm
Material de corte	MD
Clase	HB7010
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	K
Ranuras según norma	DIN 471
Ranuras según norma	DIN 472
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	230 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	190 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	70 m/min	S
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
Uni	adecuado		
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Placa ranurada Ancho de tronzado w 2,65 mm	273665 2,65
Placa ranurada Ancho de tronzado w 1,35 mm	273665 1,35
Placa ranurada Ancho de tronzado w 1,65 mm	273665 1,65
Placa ranurada Ancho de tronzado w 0,9 mm	273665 0,9
Placa ranurada Ancho de tronzado w 2,15 mm	273665 2,15
Placa ranurada Ancho de tronzado w 1,15 mm	273665 1,15
Placa ranurada Ancho de tronzado w 1,90 mm	273665 1,90