

Garant**APMT 180508 ER, HB8630, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	215281 INOX
GTIN	4045197747723
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \text{ máx.}} = 9$ mm.

Descripción técnica

Tipo	INOX
Avance f_z por diente	0,2 mm
Radio angular	0,8 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 180508 ER
Clase	HB8630
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		