

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 20/2mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	214904 20/2
GTIN	4045197750662
Clase de artículo	210

## Descripción

### Ejecución:

Acero resistente al desgaste, sometido a tratamiento térmico con recubrimiento anticorrosivo. Base de precisión para plaquitas con par de apriete adaptado. Paso de dientes ancho y estrecho para una estrategia de fresado individual.

### Aplicación:

Idóneo para máquinas con accionamientos menos potentes y para el mecanizado a mayores profundidades con diámetros de taladro más pequeños.

### Nota:

Para poder emplear los **4 filos**, la plaquita **siempre se ha de girar en el sentido indicado (antihorario)**.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

**Para esquinas exactas de 90° seleccionar  $a_p = 6$  mm.**

## Descripción técnica

Longitud total $L_{tot}$	30 mm
Número de filos Z	2
Ø de corte $D_c$	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	SO.. 0836..
Profundidad de corte máxima $a_{p\ máx.}$	6 mm

Rosca de alojamiento M	M10
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	17,7 mm
Serie	Softcut®
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219863
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2