

Garant**RDHW 12T3 MOT, HB7525, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	212271 ST900
GTIN	4045197761255
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Todas las plaqueta de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{máx.}} = 4,0$ mm.

Avance f_z por diente: 0,22 mm

Código ISO plaqueta de corte: RDHW 12T3 MOTN

Tipo: ST900

Descripción técnica

Tipo	ST900
Código ISO plaqueta de corte	RDHW 12T3 MOTN
Material de corte	MD
Clase	HB7525
Avance f_z por diente	0,22 mm

Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar