

Garant

Broca espiral con 3 planos de apriete HSS-E, Sin revestimiento, Ø DC h8: 9mm



Datos de pedido

Número de pedido	114001 9
GTIN	4045197750020
Clase de artículo	11B

Descripción

Ejecución:

Especialmente resistente y estable gracias al **diámetro del núcleo reforzado**. Perfiles rectificadas, con alta precisión de concentricidad. Rectificado entre puntas preciso.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Nota:

Mango **adicionalmente con 3 planos de apriete** para la aplicación en portabrocas de 3 garras.

Descripción técnica

Longitud de la ranura de viruta L_c	81 mm
Norma	DIN 338
Longitud total L	125 mm
Número de filos Z	2
Ø de mango D_s	9 mm
Ø nominal D_c	9 mm
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Tolerancia Ø nominal	h8
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	67,5 mm
Ángulo de punta	130 grados
Mango	Mango con tres superficies de apriete

Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS E
Tipo	N
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	45 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	40 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	10 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	8 m/min	M
GG(G)	adecuado con restricciones	25 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	80 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		