

Garant**Fresa copiadora de MDI extralarga, Mango cilíndrico, Ø D: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212592 8
GTIN	4045197761446
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm. Sin refrigeración interior.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Metal duro integral – para grandes profundidades de mecanizado y para la reducción al mínimo de las vibraciones.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el \varnothing activo D_w . Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,9** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	40 mm
Longitud total L_{tot}	150 mm
\varnothing de mango D_s h6	8 mm
Tornillo para plaquita	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Número de filos Z	2
\varnothing d_1	7,2 mm
\varnothing de corte D_c	8 mm
Refrigeración interior	no
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado copiado
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Tornillo de amarre	219870
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,9 Nm	211750 0,9