

Garant**Fresa copiadora de MDI extralarga, Mango cilíndrico, Ø D: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212592 20
GTIN	4045197761484
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Metal duro integral – para grandes profundidades de mecanizado y para la reducción al mínimo de las vibraciones.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el \varnothing activo D_w . Utilizar un destornillador dinámico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

\varnothing de mango D_s h6	20 mm
Número de filos Z	2
\varnothing de corte D_c	20 mm
$\varnothing d_1$	17,5 mm
Longitud total L_{tot}	190 mm
Tornillo para plaquita	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Longitud de voladizo L_1	75 mm
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado copiado
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Tornillo de amarre	219871
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP