

Garant
RDMT 12T3 MO, HB8520, Tipo: ST1100


Datos de pedido

Número de pedido	212274 ST1100
GTIN	4045197750860
Clase de artículo	21A

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{máx.}} = 4,0$ mm.

Avance f_z por diente: 0,22 mm

Código ISO plaquita de corte: RDMT 12T3 MO

Tipo: ST1100

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	RDMT 12T3 MO
Tipo	ST1100
Material de corte	MD
Clase	HB8520
Avance f_z por diente	0,22 mm

Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar