

**Garant****CNMG 160612, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	250170 HB7020
GTIN	4045197764041
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMG 160612 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 8 mmAvance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 350 m/min

## Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 8 mm
Rompevirutas	SM
Radio angular	1,2 mm
Clase	HB7020
Aplicación principal	P

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado