

**Garant****Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 12,8mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 122808 12,8   |
| GTIN              | 4045197754431 |
| Clase de artículo | 11E           |

**Descripción****Ejecución:**

**Recubrimiento DLC sp<sup>2</sup>** de última generación con **reducido coeficiente de fricción** proporciona una **excelente evacuación de viruta**. Para el **mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio**. **Elevada exactitud de alineación y concentricidad de taladro** gracias a **6 fajas guía**.

**Nota:**

Longitud de la ranura de viruta  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Forma **HB**: pedir con **n.º 122809**.

Forma **HE**: pedir con **n.º 122808 + 129100HE**.

**Descripción técnica**

|  |                  |
|--|------------------|
| Norma  | Norma de fábrica |
| Ø nominal D <sub>c</sub>                                     | 12,8 mm          |
| Número de filos Z  | 2                |
| Tolerancia de mango  | h6               |
| Avance f en aluminio que produce virutas cortas              | 0,65 mm/rev,     |
| Tolerancia Ø nominal   | h7               |
| Ø de mango D <sub>s</sub>                                    | 14 mm            |
| Longitud total L   | 178 mm           |
| Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>               | 131 mm           |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub> | 111,8 mm         |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Recubrimiento                     | DLC                |
| Material de corte                 | MDI                |
| Ejecución                         | 8xD                |
| Tipo                              | W                  |
| Ángulo de punta                   | 135 grados         |
| Mango                             | DIN 6535 HA con h6 |
| Refrigeración interior            | sí, con 25 bar     |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC                |
| Semiestándar                      | sí                 |
| anillo de color                   | amarillo           |
| Tipo de producto                  | Broca espiral      |

### Datos de usuario

|                                       | Uso      | V <sub>c</sub> | Código ISO |
|---------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Aluminio, plásticos                   | adecuado | 325 m/min      | N          |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 360 m/min      | N          |
| Aluminio > 10 % Si                    | adecuado | 315 m/min      | N          |
| PMMA Fibra acrílica                   | adecuado | 135 m/min      | N          |
| PEEK                                  | adecuado | 110 m/min      | N          |
| PVDF GF20                             | adecuado | 80 m/min       | N          |
| PA 66 GF30                            | adecuado | 70 m/min       | N          |
| PEEK GF30                             | adecuado | 60 m/min       | N          |
| PTFE CF25                             | adecuado | 70 m/min       | N          |
| Cu                                    | adecuado | 140 m/min      | N          |
| CuZn                                  | adecuado | 160 m/min      | N          |
| PRFV                                  | adecuado | 70 m/min       | N          |
| CFRP                                  | adecuado | 70 m/min       | N          |
| húmedo máximo                         | adecuado |                |            |

húmedo mínimo  
**Servicios**

adecuado

Rectificado de mangos Tipo HE

129100 HE