

**Garant****Fresa copiadora de MDI larga, Mango cilíndrico, Ø D: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212590 8
GTIN	4045197761347
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio:  $\pm 0,015$  mm. Sin refrigeración interior.

**Aplicación:**

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

**Metal duro integral** – para grandes profundidades de mecanizado y para la reducción al mínimo de las vibraciones.

**Nota:**

Calcular el número de revoluciones según el  $\varnothing$  activo  $D_w$ . Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,9** con varilla n.º **674252 tam. 7IP**.

**Descripción técnica**

Tornillo para plaquita	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Longitud total $L_{tot}$	100 mm
Número de filos Z	2
Longitud de voladizo $L_1$	25 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
$\varnothing$ de corte $D_c$	8 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$ h6	8 mm
Refrigeración interior	no
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado copiadador
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

---

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,9 Nm	211750 0,9
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Tornillo de amarre	219870