

**Garant****Fresa copiadora de MDI larga, Mango cilíndrico, Ø D: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212590 10
GTIN	4045197761354
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.

**Aplicación:**

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

**Metal duro integral** – para grandes profundidades de mecanizado y para la reducción al mínimo de las vibraciones.

**Nota:**

Calcular el número de revoluciones según el  $\varnothing$  activo  $D_w$ . Utilizar un destornillador dinamo métrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descripción técnica**

$\varnothing d_1$	8,8 mm
$\varnothing$ de corte $D_c$	10 mm
Longitud de voladizo $L_1$	35 mm
Longitud total $L_{tot}$	120 mm
Tornillo para plaquita	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	2
$\varnothing$ de mango $D_s$ h6	10 mm
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado copiado
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

---

## Accesorios

Tornillo de amarre	219874
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP