

Fresa copiadora de MDI extralarga, Mango cilíndrico, Ø D: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	212592 12
GTIN	4045197761460
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Metal duro integral – para grandes profundidades de mecanizado y para la reducción al mínimo de las vibraciones.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el Ø activo D_w. Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Tornillo para plaquita	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Longitud total L _{tot}	160 mm
Número de filos Z	2
Ø de corte D _c	12 mm
Longitud de voladizo L₁	50 mm
$\emptyset d_1$	10,4 mm
Ø de mango D _s h6	12 mm
Refrigeración interior	SÍ
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico



Empleo de fresa	Fresado copiador
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD10)

Accesorios

Tornillo de amarre	219873
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP