

Garant
Fresa copiadora de MDI extralarga, Mango cilíndrico, Ø D: 16mm

Datos de pedido

Número de pedido	212592 16
GTIN	4045197761477
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Metal duro integral – para grandes profundidades de mecanizado y para la reducción al mínimo de las vibraciones.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el Ø activo D_w . Utilizar un destornillador dinámico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Ø de mango D_s h6	16 mm
Longitud de voladizo L_1	55 mm
Ø d_1	14 mm
Ø de corte D_c	16 mm
Longitud total L_{tot}	175 mm
Tornillo para plaquita	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado copiador
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	219872
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0