

**Garant****Plaquita de fresado Ø 12 mm, Tipo: ALU****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 212721 ALU    |
| GTIN              | 4045197761606 |
| Clase de artículo | 21A           |

**Descripción****Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.**

**Aplicación:**

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Avance  $f_z$  en acero  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,25 mm

Clase: HU7810

**Descripción técnica**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tipo              | Aluminio |
| Clase             | HU7810   |
| Radio angular     | 2 mm     |
| Material de corte | MD       |
| Radio angular R   | 2 mm     |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Avance $f_z$ en aluminio que produce virutas cortas | 0,25 mm                       |
| Avance $f_z$ en acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>      | 0,25 mm                       |
| Número de cambios/cortes                            | 1                             |
| Tipo de producto                                    | Plaquita de corte para fresar |