


Garant**Plaquita de fresado Ø 10 mm Highfeed, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	212749 ST1400
GTIN	4045197761859
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

- Precisión en el radio, precisión de concentricidad: $\pm 0,015$ mm.
- Precisión en el cambio de placa a placa: $\pm 0,025$ mm.

Aplicación:

Placas toroidales "Highfeed" para mayores avances.

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Clase	HB7530
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima a_p máx.	0,5 mm
Radio de programación para a_p máx.	1,4 mm
Avance f_z en aluminio que produce virutas cortas	0,4 mm

Avance f_z en acero < 1400 N/mm ²	0,5 mm
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar