

Garant**Destornillador dinamométrico, ajustado fijo, Par ajustado: 3,5Nm**

Datos de pedido

Número de pedido	211750 3,5
GTIN	4045197764294
Clase de artículo	21B

Descripción

Ejecución:

Destornillador dinamométrico con cómodo mango transversal de 2 componentes. El par de giro está ajustado con solidez. Asiento con imanes permanentes.

Función:

Al alcanzarse el par de giro, el destornillador se dispara **de forma audible y perceptible**. Debido al disparo de recorrido largo se señala inequívocamente al usuario que se ha alcanzado el valor ajustado.

Aplicación:

En combinación con **puntas de 1/4 pulgadas con mango C 6,3 o E 6,3**, p. ej., **punta Torx Plus® n.º 674252**. Ideal para la sujeción exacta de plaquitas de corte según par de apriete especificado.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

Se entrega **sin** punta.

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descripción técnica

Precisión de medición par de giro	±10 %
Longitud de cuchilla cortante	50 mm
Par ajustado	3,5 Nm
Asiento para puntas	D 6,3
Asiento para puntas	F 6,3
Forma de conexión	Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Procedimiento de medición	Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo	no ajustable
Principio de disparo	Activación mecánica de recorrido largo
Lectura conmutable	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Longitud total L	107 mm
Respuesta	activadora
Ajuste del valor de disparo	preajustado
Dirección de apriete	Apriete a la derecha
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Técnica de medición	mecánico
Tipo de producto	atornillador dinamométrico

Accesorios

"TQ-Station" – bloque para conservación de destornilladores dinamométricos

659964