



Herramienta de moletear izquierda, Tamaño del mango: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	290001 12
GTIN	4030741659676
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Canto superior del mango = altura de puntas

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Espiga corredera de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Click-Pin: Para el cambio más rápido y seguro de la moleta.

Descripción técnica

Intervalo de trabajo	3 - 50 mm
para ancho de moleta b	4 mm
Altura del mango	12 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	4 mm
Anchura del mango	12 mm
para \varnothing de moleta d_1	10 mm
para \varnothing de moleta d_1	15 mm
Espiga corredera	299910 1
para el perfil de la moleta	RAA 1×AA
para el perfil de la moleta	RBL 1×BR
para el perfil de la moleta	RBR 1×BL
para el perfil de la moleta	RGV30° 1×GE30°

para el perfil de la moleta	RGE30° 1×GV30°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Espiga corredera MDMD Tipo 1	299910 1
------------------------------	----------