




Juego de fresas de moletear, Tamaño del mango: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	290219 12
GTIN	4030741656873
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.

Contenido:

1 ud. fresa de moletear de n.º 290200 y de n.º 290210: Tam. 12

2 ud. moleta de cada tam. n.º 290261: Tam. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

1 ud. moleta de n.º 290276 y de n.º 290281: Tam. 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Descripción técnica

Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RBL45° 1×BR15°
para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBR45° 1×BL15°
para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBR30° 1×AA

para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RGE30° 2×AA
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR45°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Fresa de moletearuniversal Tamaño del mango 10 mm	290200 10
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8
Fresa de moletearuniversal Tamaño del mango 12 mm	290210 12
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/0,5 mm	290276 15X4/0,5
Fresa de moletearuniversal Tamaño del mango 10 mm	290210 10
Fresa de moletearuniversal Tamaño del mango 12 mm	290200 12
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/0,5 mm	290261 15X4/0,5
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8