


Garant
SNMM 120412, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	2 - 12 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SR
Radio angular	1,2 mm
Clase	HB7020
Aplicación principal	P
Avance f	0,4 - 1,2 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 300 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SNMM 120412

Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado