

## Garant

### Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 17 mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	123178 17
GTIN	4045197755780
Clase de artículo	11E

#### Descripción

##### Ejecución:

El recubrimiento **DLC sp<sup>2</sup>** de última generación con **coeficiente de fricción reducido** proporciona una **excelente evacuación de viruta**. Para el **mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio**. Elevada exactitud de alineación y concentricidad de la perforación gracias a **6 fajas guía**.

##### Recomendación:

##### Profundidad de perforación máxima:

longitud de ranura de viruta (ver tabla) menos  $1,5 \times \text{Ø nominal}$ .

##### Nota:

Longitud de la ranura de viruta  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Para un uso con seguridad del proceso de las brocas  $12 \times D$  se necesita un centrado previo con n.º 121068 – 121130.

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Forma **HB**: pedir con n.º **123179**.

Forma **HE**: pedir con n.º **123178 + 129100HE**.

Norma: Norma de fábrica

Tolerancia Ø nominal: h7

Número de filos Z: 2

Tolerancia Ø nominal: h7

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 208,5 mm

Longitud total L: 285 mm

Ø de mango  $D_s$ : 18 mm

Avance f en aluminio que produce virutas cortas: 0,7 mm/rev,

#### Descripción técnica

Tolerancia de mango	h6
---------------------	----

Número de filos Z	2
Ø nominal D <sub>c</sub>	17 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	18 mm
Tolerancia Ø nominal	h7
Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>	234 mm
Longitud total L	285 mm
Avance f en aluminio que produce virutas cortas	0,7 mm/rev,
Norma	Norma de fábrica
Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub>	208,5 mm
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
	12xD
Tipo	W
Ángulo de punta	135 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Semiestándar	sí
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Broca espiral

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	250 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	280 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	245 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	105 m/min	N
PEEK	adecuado	85 m/min	N

PVDF GF20	adecuado	60 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	55 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	50 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	55 m/min	N
Cu	adecuado	120 m/min	N
CuZn	adecuado	150 m/min	N
PRFV	adecuado	55 m/min	N
CFRP	adecuado	55 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		

**Servicios**

Rectificado de mangos Tipo HE

129100 HE