

Garant
**Soporte para tronzar, derecha, Ancho de tronzado / ancho de mango w:
8/1,5mm**

Datos de pedido

Número de pedido	273750 8/1,5
GTIN	4045197766021
Clase de artículo	21W

Descripción
Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ($>1300 \text{ N/mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Descripción técnica

Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$	4,5 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de la cabeza L_1	20,5 mm
Anchura de función L_4	8 mm
Tornillo	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Ancho de tronzado w	1,5 mm
Anchura del mango b	8 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo ajuste Tipo 12

279815 12

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500