

Garant**Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Ø del mango DS / anchura de tronzado w: 20/3Lmm****Datos de pedido**

Número de pedido	273791 20/3L
GTIN	4045197766014
Clase de artículo	21W

Descripción**Ejecución:**

Fabricados de acero para herramientas altamente resistente ($> 1300 \text{ N} / \text{mm}^2$). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.

Nota:

Ø entrada $D_{\text{mín.}}$ = 25 mm hasta una longitud de 30,5 mm.

Ø entrada $D_{\text{mín.}}$ = 27,5 mm en toda la longitud.

Descripción técnica

$t_{\text{máx.}}$ mecanizado interior	6 mm
Tornillo	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Desplazamiento central L_3	17 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\text{mín.}}$	27,5 mm
Ancho de tronzado w	3 mm
Longitud total L	200 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	sí

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX20

674248 TX20

Tornillo ajuste Tipo 8

279815 8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500