



Fresa de moletear universal, Tamaño del mango: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	290200 16
GTIN	4030741663734
Clase de artículo	29H

Descripción

Ejecución:

Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.

Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.

Tornillo prisionero en el mango para la corrección del ángulo de afilado.

Descripción técnica

Casquillo MD, disco de protección, tornillo	299920 5
para \varnothing de moleta d_1	15 mm
para \varnothing de perforación de moleta d_2	8 mm
Intervalo de trabajo	3 - 50 mm
Altura del mango	16 mm
Anchura del mango	16 mm
para ancho de moleta b	4 mm
Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RAA 1×BL30°
para el perfil de la moleta	RAA 1×BR30°
para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA

para el perfil de la moleta	RBR30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBR45° 1×BL15°
para el perfil de la moleta	RBL45° 1×BR15°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

Accesorios

Juego de piezas de recambio (3 piezas), casquillo MD, disco de protección, tornillo Tipo 5	299920 5
--	----------