




## Juego de fresas de moletear, Tamaño del mango: 16mm



### Datos de pedido

Número de pedido	290219 16
GTIN	4030741656897
Clase de artículo	29H

### Descripción

#### Ejecución:

**Estructura modular: De uso universal en versión izquierda o derecha.**

Casquillo de metal duro para una mayor resistencia al desgaste.

Rápido ajuste de la herramienta a través del husillo de ajuste.

#### Contenido:

1 ud. fresa de moletear de n.º 290200 y de n.º 290210: Tam. 16

2 ud. moleta de cada tam. n.º 290261: Tam. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

1 ud. moleta de cada tam. n.º 290276/290281: Tam. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

### Descripción técnica

Sentido del corte	izquierda y derecha
para el perfil de la moleta	RBL45° 1×BR15°
para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBR45° 1×BL15°
para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RBR30° 1×AA

para el perfil de la moleta	RBL30° 1×AA
para el perfil de la moleta	RGE30° 2×AA
para el perfil de la moleta	RGE45° BL/BR45°
Tipo de producto	Herramienta de moleteado

## Accesorios

Fresa de moletearuniversal Tamaño del mango 16 mm	290210 16
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/1,0 mm	290261 15X4/1,0
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Fresa de moletearuniversal Tamaño del mango 16 mm	290200 16
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/1,0 mm	290276 15X4/1,0
Moleta PM Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8