

**Moleta PM, BR 30°, Ø moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes:  
20X8/0,8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	290181 20X8/0,8
GTIN	4030741184093
Clase de artículo	29I

**Descripción****Ejecución:**

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

**Nota:**

**Otros tamaños y perfiles suministrables a petición.**

**Descripción técnica**

Paso de dientes	0,8
Ancho de moleta b	8 mm
Ø de moleta d <sub>1</sub>	20 mm
Ø de perforación de moleta d <sub>2</sub>	6 mm
Ejecución moleta	BR 30°
Para norma	DIN 82
Material de corte	PM

Tipo de producto

Herramienta de moleteado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	35 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	60 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	45 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	25 m/min	M
CuZn	adecuado	65 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		

**Accesorios**

Juego de herramientas de moleteado ECO Tipo 16	290050 16
Juego de herramientas de moleteado ECO Tipo 20	290050 20